

Memo

CLIP top BLUMOTION til tynde låger

Nem befæstelse

Muliggør tynde låger fra 8 mm

Vores CLIP top BLUMOTION 110° hængsel til tynde låger imponerer rent teknisk, takket være den gennemtestede Blum funktionalitet med den sædvanlige justeringskomfort, CLIP mekanisme og integreret BLUMOTION dæmpning. Med det innovative befæstelsessystem EXPANDO T kan tynde fronter af forskellige frontmaterialer fastgøres sikkert.

Det er ikke nødvendigt med en topboring. Anvend mangfoldige materialer ved lågetykkelser fra 8 mm. Takket være 0-overlæg giver CLIP top BLUMOTION hængslet mulighed for anvendelse af tynde låger også ved indvendige udtræk eller udtrækshylder ud over standardanvendelser.

Høj kvalitet i detaljer



BLUMOTION er integreret i hængselsarmen



Kontakt til deaktivering af BLUMOTION



Befæstelse af montagepladen i standardpositionen



EXPANDO T – det innovative befæstelsessystem




Få mere at vide om vores befæstelsessystem EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

 blum®



Montering uden kopboring



Isæt dyvel i borehuller...



... Spænd skruen, og færdig



Enkel montering og afmontering ved hjælp af CLIP-mekanisme

Bestillingsinformation

Udenpåliggende, dobbeltlåge, indeniliggende			
	<input type="checkbox"/> Kop	<input type="checkbox"/> EXPANDO T	
Hængsel	Fjeder	Farve	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
De forskellige anslagssituationer opnås ved tilsvarende påskruningsposition.			



Velkendt enkel 3-dimensional justering

Tilbehør			
	<input type="checkbox"/> Hængselarm-dækkapper		
Print / Prægning	Logo	Farve	
Uden tryk	–	NI ONS	70.4503
Præget	Blum	NI	70.4503.BP

Anvendelsesområde og anbefaling til forarbejdning

EXPANDO T egner sig til befæstelse af Blum beslag til tynde frontmaterialer. For tilstrækkelig stabilitet og fastgørelse kan frontmaterialer fra 8 mm tykkelse anvendes.

	<input type="checkbox"/> Hængselkop-dækkappe		
Hængsel	Farve		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504	
CLIP top	NI	70T4504	

Materialer testet af Blum

Materialer testet af Blum	Minimum tilspændingsværdi (Nm)
Spånplade (brudstyrke > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (brudstyrke > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralske materialer	2
Natursten granit Nero Assoluto	3
Kunststen kvartskomposit	3
Keramikplader	3

	<input type="checkbox"/> TIP-ON til låger		
Udførelse	Hængsel	Fjeder	
Kort version	CLIP top	○	956.1004
Lang version	CLIP top	○	956A1004
Lang version	CLIP top	●	956A1006

Ansvarsfraskrivelse

Blum påtager sig intet ansvar ved anvendelse af EXPANDO T i kombination med ikke anførte materialer eller i kombination med beslag fra andre producenter. Det anbefales, at montagen foretages af en fagkyndig møbelproducent.

	<input type="checkbox"/> Åbningsvinkelbegrænser		
Åbningsvinkel	Farve		
85°	Dybgrå	70T4503	
92°	RAL 7037 støvgrå	70T4503.09	

- Med fjeder
- Uden fjeder

- NI Forniklet
- ONS Onyx sort