

**Memo**

# CLIP top BLUMOTION per ante sottili

Fissaggio semplice

## Permette l'impiego di ante sottili da 8 mm

La nostra cerniera CLIP top BLUMOTION 110° per ante sottili convince dal punto di vista tecnico grazie alla pluricollaudata funzionalità di Blum con il consueto comfort di regolazione, il meccanismo CLIP e l'ammortizzazione integrata BLUMOTION. Grazie all'innovativo sistema di fissaggio EXPANDO T i frontali sottili in diversi materiali possono essere fissati in modo sicuro.

Non è necessaria alcuna foratura del fondello. Sfruttate la varietà di materiali con spessore dell'anta a partire da 8 mm. Grazie alla protrusione 0, la cerniera CLIP top BLUMOTION per ante sottili consente, oltre alle applicazioni standard, anche l'impiego di cassettoni interni o ripiani estraibili.

## Alta qualità fin nei minimi dettagli



BLUMOTION integrato nel braccio della cerniera



Selettore per la disattivazione di BLUMOTION



Fissaggio della piastrina di premontaggio in posizione standard



EXPANDO T – l'innovativo sistema di fissaggio




Scoprite di più sul nostro sistema di fissaggio EXPANDO T.

[www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**



Montaggio senza foratura del ondello



Inserire la bussola nei fori ...



... Stringere le viti, finito



Montaggio e smontaggio facile grazie al meccanismo CLIP

## Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto, mediana, interna			
	Fondello	<input type="checkbox"/>	EXPANDO T
<b>Cerniera</b>	<b>Molla</b>	<b>Colore</b>	
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Le diverse situazioni di battuta a sormonto si conseguono tramite posizioni di fissaggio con viti corrispondenti.			



Consueta regolazione tridimensionale facile

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	Placchetta braccio cerniera	
<b>Pressione / Stampa in rilievo</b>	<b>Logo</b>	<b>Colore</b>	
Senza stampa	–	NI   ONS	70.4503
Con stampa	Blum	NI	70.4503.BP

### Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su frontali di mobili realizzati con materiali sottili. Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm.

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	Placchetta di copertura del fondello	
<b>Cerniera</b>	<b>Colore</b>		
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

### Materiali testati da Blum

Materiali testati da Blum	Coppia di serraggio minima (Nm)
Truciolato (resistenza a trazione trasversale > 0.4 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiali minerali	2
Granito naturale Nero Assoluto	3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo	3
Pannelli in ceramica	3

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	TIP-ON per ante	
<b>Versione</b>	<b>Cerniera</b>	<b>Molla</b>	
Versione corta	CLIP top	○	956.1004
Versione lunga	CLIP top	○	956A1004
Versione lunga	CLIP top	●	956A1006

### Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	Limitatore angolo di apertura	
<b>Angolo di apertura</b>	<b>Colore</b>		
85°	Grigio scuro		70T4503
92°	RAL 7037 grigio polvere		70T4503.09

- Con molla
- Senza molla

- NI Nichelato
- ONS Nero onice