

# Blocage de tablette

Fixation sûre et  
confortable des tablettes



# Blocage de tablette pour MOVENTO et TANDEM

La qualité de l'habitat ne se définit pas uniquement par le design mais également par le confort. C'est pourquoi nous avons développé un verrouillage pratique pour tablettes avec sorties totales. Discret et peu encombrant, il maintient la tablette de façon sûre en position ouverte.





## Sommaire

- 04 Utilisation du blocage de tablette
- 08 AMPEROS AC
- 10 Simplicité d'utilisation
- 12 Montage facile
- 14 Informations utiles à la commande et à la planification
- 22 moving ideas



Mécanique

**fermer avec  
amorti**

**BLUMOTION**

by Blum

Ferme chaque tablette en douceur et en silence – peu importe la force que vous appliquez pour fermer la tablette.

# Utilisation du blocage de tablette

Pour la cuisine, la salle de bains, la buanderie ou toute autre pièce de la maison. Grâce au système de verrouillage, les tablettes en position ouverte sont bloquées lors de leur utilisation. Cela crée ainsi plus de place pour déposer des objets temporairement et en toute sécurité. Ou pour utiliser des ustensiles de cuisine et faire fonctionner des appareils ménagers sans aucune vibration. Après utilisation, les tablettes disparaissent de nouveau dans le meuble en un tour de main.

## Les avantages d'une utilisation appropriée

Une tablette avec verrouillage crée de l'espace supplémentaire dans la salle de bains. Cela permet par exemple de placer temporairement le panier à linge directement près de la machine à laver, et donc de vider celle-ci rapidement. Et pendant tout le temps d'utilisation, la tablette est solidement immobilisée en position ouverte.

### Espace supplémentaire pour les documents

Chaque centimètre est précieux dans un bureau à domicile. Il n'y a pas de place pour une deuxième table qui serait souvent inutilisée. Une tablette avec verrouillage est idéale pour une utilisation temporaire. Par exemple lorsque l'on a besoin que certains documents soient ponctuellement à portée de main. En un tour de main, la tablette est déverrouillée et rangée dans le meuble tout aussi rapidement qu'elle est apparue.

#### Mécanique

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

### ouvrir & fermer avec amorti

Confort particulier : la tablette sort d'une pression sur la face. Après le déverrouillage, vous la refermez avec un léger élan, en douceur et en silence grâce au BLUMOTION intégré.

#### Mécanique

**TIP-ON**  
by Blum

### ouvrir

Ouvre les tablettes d'une pression. Elles sont ainsi faciles à sortir et à remettre en place. Fermer en appuyant, sans amortissement.







# AMPEROS AC

## Une énergie parfaitement dissimulée

Que ce soit dans la cuisine, le salon, le bureau à domicile, la chambre à coucher ou la salle de bains, le nombre d'appareils électriques ne cesse d'augmenter. Tous nécessitent d'être alimentés en électricité. Ils doivent être bien rangés et néanmoins chargés et prêts à l'emploi à tout moment.

AMPEROS AC est aussi facile à installer de suite qu'à ajouter ultérieurement à une tablette avec MOVENTO. Il s'agit d'une solution qui s'installe facilement, sans connaissances en électricité,

et qui amène l'électricité là où elle apporte une véritable valeur ajoutée, en toute simplicité. En effet, la prise de courant au fond des tablettes permet des possibilités d'intégration astucieuses et le système de blocage de tablette rend l'utilisation d'appareils lourds et plus grands confortable et stable. Les appareils peuvent être élégamment dissimulés dans les meubles tout en étant toujours prêts à l'emploi et chargés.

# Ce que vous devez savoir sur AMPEROS AC

- Peut être combiné avec les tiroirs et les tablettes MOVENTO
- Adapté aux longueurs nominales de 450 à 550 mm
- Même position de prise de courant pour toutes les longueurs nominales (NL) et largeurs de corps de meuble (KB)
- Détermination rapide de la position en cas d'utilisation de l'interface TIP-ON BLUMOTION
- Facile à installer ultérieurement
- Passage de câble invisible
- Montage facile sans connaissances en électricité
- Possibilité de décrocher le tiroir sans outil
- Combinable avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et SERVO-DRIVE



# Utilisation facile et maintien solide

Le blocage de tablette s'enclenche solidement par les deux côtés lorsque la tablette est déployée, et le maintien est stable. Grâce à la synchronisation, le déverrouillage de la sécurité s'effectue sans effort d'une seule main, en soulevant le levier.





# Montage facile

En seulement quelques gestes, vous valorisez votre tablette avec le blocage de tablette.



**Unité de verrouillage et axe de synchronisation**

Clipsez l'unité de verrouillage sur l'axe de synchronisation. Elle doit être positionnée à fleur sur la tablette.

**Ferrures et gabarit combinés**

L'unité de verrouillage et le verrou servent simultanément de gabarit. Placez les vis sur les positions de montage prévues. Pour le verrou, vous pouvez aussi bien utiliser des vis tête fraisée que des EUROVIS.

## Informations utiles à la commande et à la planification


### Produit



### Description

- Utilisable avec les sorties totales MOVENTO et TANDEM, non utilisable avec les sorties partielles TANDEM ou le montage sur le fond du meuble
- Combinable avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et TIP-ON
- Verrouillage des deux cotés
- Maintien solide
- Blocage de tablette déverrouillable d'une seule main grâce à la synchronisation
- Montage facile – les ferrures servent de gabarit
- Fixation des coulisses sur les positions de vissage habituelles
- Largeur du corps de meuble KB max. 1 200 mm

### Encombrement



## Informations utiles à la commande

### Blocage de tablette pour MOVENTO et TANDEM

|  |                                                                                           |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Matériau</b>                                                                           | Matière synthétique |
|  | <b>Couleur</b>                                                                            | Gris orion mat      |
|  | <b>Composé de :</b>                                                                       |                     |
|  | 2x unité de verrouillage*                                                                 |                     |
|  | 2x verrou                                                                                 |                     |
|  | 1x notice de montage                                                                      |                     |
|  | <b>295H5700</b>                                                                           |                     |
|  | Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, code article 609.1500 ou eurovis, Ref. 661.1450.HG |                     |
|  | * Fixation uniquement avec vis agglo possible                                             |                     |

Lors du montage du blocage de tablette, veillez à laisser le réglage de l'inclinaison tel qu'il a été effectué en usine

Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges et de faibles longueurs nominales. L'encastrement de l'unité de verrouillage est ainsi amélioré

### Blocage de tablette pour TANDEM 19 mm

|  |                                                                                           |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Matériau</b>                                                                           | Matière synthétique |
|  | <b>Couleur</b>                                                                            | Gris orion mat      |
|  | <b>Composé de :</b>                                                                       |                     |
|  | 2x unité de verrouillage*                                                                 |                     |
|  | 2x verrou                                                                                 |                     |
|  | 1x notice de montage                                                                      |                     |
|  | <b>295F5700</b>                                                                           |                     |
|  | Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, code article 609.1500 ou eurovis, Ref. 661.1450.HG |                     |
|  | * Fixation uniquement avec vis agglo possible                                             |                     |

Lors du montage du blocage de tablette, veillez à laisser le réglage de l'inclinaison tel qu'il a été effectué en usine

Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges et de faibles longueurs nominales. L'encastrement de l'unité de verrouillage est ainsi amélioré



### Axe de synchronisation

|  |                                                                                |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Matériau</b>                                                                | aluminium        |
|  | <b>Couleur</b>                                                                 | Brut             |
|  | À recouper                                                                     | <b>ZST.1089W</b> |
|  | En option                                                                      | <b>ZST.1160W</b> |
|  | MOVENTO et TANDEM :<br>débit LW - 87 ± 1 mm                                    |                  |
|  | TANDEM 19 mm : débit :<br>LW - 94 ± 1 mm                                       |                  |
|  | Le blocage de tablette se déverrouille d'une seule main via la synchronisation |                  |


### Set de stabilisation latérale pour sortie totale

|  |                                                                                                                |                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Longueur nominale NL<br>mm                                                                                     |                  |
|  | Jusqu'à 410                                                                                                    | <b>ZST.410TV</b> |
|  | Jusqu'à 600                                                                                                    | <b>ZST.600TV</b> |
|  | Jusqu'à 750                                                                                                    | <b>ZST.750TV</b> |
|  | À recouper,<br>pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1 400 mm                                                |                  |
|  | Débit :<br>Largeur intérieure LW – 254 mm<br>Longueur nominale NL + 12 mm                                      |                  |
|  | Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales. |                  |

## Usinage de la tablette coulissante




### Fond de tablette simple



A 12 - 15 mm pour  
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm für 561H | 561F

### Fond de tablette double




A 12 - 15 mm pour  
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm für 561H | 561F


## MOVENTO 760H | 766H

### Encombrement dans le corps de meuble




\* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble  
\*\* Mini. 25 mm pour le montage du système

### Tablette coulissante




Réglage latéral limité

### Tablette coulissante



\* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale

### Tablette coulissante dans le prolongement



\* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 3 mm pour le réglage en profondeur

TB Largeur tablette coulissante  
LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale  
TL Longueur tablette

X Bande avant de tablette  
Y Épaisseur de fond de tablette

TBL Longueur de fond de tablette  
TSBL Longueur de la retombée latérale de tablette

## TANDEM 560H

| Encombrement dans le corps de meuble                                                                               | Tablette coulissante | Tablette coulissante                                                         | Tablette coulissante dans le prolongement                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                  |
| <p>* + 1 mm avec TIP-ON ou + 3 mm avec stabilisation latérale</p> <p>** Mini. 25 mm pour le montage du système</p> |                      | <p>* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale</p> | <p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm avec POSISTOP</p> |

## TANDEM 19 mm 560F

| Encombrement dans le corps de meuble                                         | Tablette coulissante | Tablette coulissante | Tablette coulissante dans le prolongement                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                      |                      |                                                                                  |
| <p>* + 1 mm avec TIP-ON</p> <p>** Mini. 25 mm pour le montage du système</p> |                      |                      | <p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm avec POSISTOP</p> |





TB Largeur tablette coulissante  
LW Largeur intérieure du corps de meuble


NL Longueur nominale  
TL Longueur tablette

X Bandeau avant de tablette  
Y Épaisseur de fond de tablette

TBL Longueur de fond de tablette  
TSBL Longueur de la retombée latérale de tablette

## TANDEM 561H

| Encombrement dans le corps de meuble                                                                                   | Tablette coulissante                                                              | Tablette coulissante                                                               | Tablette coulissante dans le prolongement                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |  |  |  |
| <p>* + 1 mm avec TIP-ON ou<br/>+ 3 mm avec stabilisation latérale</p> <p>** Mini. 25 mm pour le montage du système</p> |                                                                                   | <p>* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale</p>       | <p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON</p>                            |



| Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de relèvement<br>X3 (mm) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 260                          | 177               | 157                               |
| 285                          | 192               | 172                               |
| 310                          | 202               | 214                               |
| 335                          | 217               | 229                               |
| 360                          | 247               | 259                               |
| 385                          | 257               | 269                               |
| 410                          | 272               | 316                               |
| 435                          | 282               | 326                               |
| 460                          | 307               | 351                               |
| 485                          | 322               | 366                               |
| 510                          | 332               | 408                               |
| 535                          | 347               | 423                               |
| 560                          | 377               | 453                               |

TB Largeur tablette coulissante  
LW Largeur intérieure du corps de meuble



NL Longueur nominale  
TL Longueur tablette

X Bande avant de tablette  
Y Épaisseur de fond de tablette

TBL Longueur de fond de tablette  
TSBL Longueur de la retombée latérale de tablette

## TANDEM 561F

| Encombrement dans le corps de meuble                                        | Tablette coulissante | Tablette coulissante | Tablette coulissante dans le prolongement                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                             |                      |                      |                                                          |
| <p>* +1 mm avec TIP-ON</p> <p>** Mini. 25 mm pour le montage du système</p> |                      |                      | <p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON</p> |



| Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de relèvement<br>X3 (mm) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 260                          | 177               | 157                               |
| 310                          | 202               | 214                               |
| 360                          | 247               | 259                               |
| 410                          | 272               | 316                               |
| 460                          | 307               | 351                               |
| 510                          | 332               | 408                               |
| 560                          | 377               | 453                               |

TB Largeur tablette coulissante  
LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale  
TL Longueur tablette

X Bandeau avant de tablette  
Y Épaisseur de fond de tablette


TBL Longueur de fond de tablette  
TSBL Longueur de la retombée latérale de tablette

## AMPEROS AC pour MOVENTO





- Même position de prise de courant pour toutes les longueurs nominales NL et largeurs de corps de meuble KB
- Montage facile sans connaissances en électricité
- Facile à installer ultérieurement
- Combinable avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION
- Pas de combinaison possible avec un stabilisateur latéral

## Informations utiles à la commande


|                                                                                  |                        |                                |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 1                                                                                |                        | Kit de passage de câble        |         |           |
|  | Longueur nominale (mm) |                                | Couleur |           |
|                                                                                  | 450                    |                                | SZ      | ESS.T1700 |
|                                                                                  | 480   500   520        |                                |         | ESS.T1900 |
|                                                                                  | 550                    |                                |         | ESS.T2200 |
| Composé de :                                                                     |                        |                                |         |           |
| 1a                                                                               | 1 x                    | Passage de câble               |         |           |
| 1b                                                                               | 1 x                    | Goulotte pour câble            |         |           |
| 1c                                                                               | 1 x                    | Support de goulotte pour câble |         |           |
| -                                                                                | 1 x                    | Notice de montage              |         |           |

## Tiroir



| 2 Élément de courant et câble d'alimentation <sup>1</sup>                           |                                         |                     |                              |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Épaisseur du fond (mm)                                                              |                                         |                     | 12–32                        |             |             |
| Indice de protection                                                                |                                         |                     | IP20                         |             |             |
| Tension nominale (V)                                                                |                                         |                     | 250                          |             |             |
|  | Insert de prise de courant <sup>2</sup> | Marché <sup>3</sup> | Pack de langues <sup>4</sup> | Couleur     |             |
|                                                                                     | F                                       | EU   EFTA   TR   UA | A                            | SZ-M   WS-H | ESS.B01FA.2 |
|                                                                                     | E                                       | EU   EFTA   TR      | B                            | SZ-M   WS-H | ESS.B01EB.2 |
|                                                                                     | G                                       | GB                  | B                            | SZ-M        | ESS.B01GB   |
|                                                                                     | J                                       | CH   LI             | B                            | SZ-M   WS-H | ESS.B01JB   |

## Tablette coulissante



## Couleur

|      |                |
|------|----------------|
| SZ   | Noir           |
| SZ-M | Noir mat       |
| WS-H | Blanc brillant |

Pack de langues – Notice d'utilisation<sup>4</sup>

|   |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | EN   DE   IT   NL   ES   PT   FI   NO   SV   ET   LT   LV   EL   HR   SL   TR   HU   RO   BG   IS   UK   SQ |
| B | EN   DE   FR   NL   PL   SK   CS                                                                            |

## Composé de :

|    |     |                                                                  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Élément de courant                                               |
| 2b | 1 x | Câble d'alimentation AMPEROS AC<br>Longueur 2 m, fiches incluses |
| -  | 1 x | Notice d'utilisation                                             |

<sup>1</sup> Tenir compte des homologations spécifiques au marché

<sup>2</sup> Désignations des inserts de prise de courant selon la norme CEI

<sup>3</sup> Désignations des marchés selon ISO 3166

<sup>4</sup> Désignations des langues selon ISO 639

| Insert de prise de courant | F                                                                                   | E                                                                                   | G                                                                                   | J                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensité nominale (A)     | 16                                                                                  | 16                                                                                  | 5                                                                                   | 10                                                                                  |
|                            |  |  |  |  |

Remarque : sous réserve de modifications techniques.

## AMPEROS AC pour MOVENTO

### Planification

#### i Avertissement de sécurité

Lors de la planification et du montage d'AMPEROS AC, il convient de respecter les prescriptions et normes nationales en vigueur. Une distance suffisante doit être respectée par rapport aux installations d'eau telles que les lavabos ou autres. Pour qu'AMPEROS AC fonctionne correctement, toutes les cotes de perçage prescrites doivent être respectées. Le produit est conforme à l'indice de protection IP20.



#### Remarque

En cas de montage au-dessus du panneau inférieur, de la traverse ou poignée encastrée, nous recommandons de surélever la coulisse corps de meuble de 3 mm afin d'éviter toute collision avec l'élément de courant.

**Pour les prises de type G :** pour un fonctionnement conforme à la norme BS 6396 et la protection de l'utilisateur et de l'équipement, il convient de ne pas raccorder à AMPEROS AC des appareils électriques dont la tension nominale dépasse 250 V ou dont l'intensité nominale dépasse 5 A.

**Pour les prises de type J :** assurez-vous que l'interrupteur situé sur la prise est réglé sur « marche ». Après une situation de surcharge, l'interrupteur doit être réinitialisé manuellement.

#### Encombrement – Tiroir | Tablette




| Longueur nominale<br>NL (mm) | X (mm) |                                 |                                   |
|------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Tiroir | Tablette coulissante            | Tablette –<br>Blocage de tablette |
| 450   500   550              | 3      | 3                               | 3                                 |
| 480                          | 22     | 25                              | 16                                |
| Technologies de mouvement    |        | Largeur intérieure LW min. (mm) |                                   |
| BLUMOTION                    |        | 336                             |                                   |
| SERVO-DRIVE                  |        | 562                             |                                   |
| TIP-ON BLUMOTION             |        | 362                             |                                   |

## AMPEROS AC pour MOVENTO

### Planification


Cotes de perçage – Fond de tiroir



Épaisseur de fond : 12 à 32 mm


\* 125 mm avec TIP-ON BLUMOTION

Cotes de perçage – Fond de la tablette




Épaisseur de fond : 12 à 32 mm

Cotes de perçage – Fond de la tablette – Blocage de tablette



Épaisseur de fond : 12 à 32 mm

Cotes de perçage – Dos du corps de meuble – Tiroir | Tablette



Informations sur le montage et le réglage  
[www.blum.com/amac5](http://www.blum.com/amac5)

Remarque : sous réserve de modifications techniques.

A warm, modern kitchen scene. A man in a striped shirt is cooking at a large island with a wooden countertop. A young girl with blonde hair sits on a black stool, looking at him. The kitchen has light-colored cabinets, a herringbone wood floor, and large windows. In the background, a dining table with a blue chair is visible. The overall atmosphere is bright and inviting.

# moving ideas

Vous avez des idées. Nous avons des idées. Rassemblons-les ! De bonnes idées deviendront alors encore meilleures. Elles feront bouger les choses. Pour ce faire, Blum est le partenaire parfait. Grâce à ses produits innovants de qualité supérieure. Grâce à sa gamme qui répond à toutes les attentes. Grâce à ses services et aides de montage complets. C'est ainsi que nous réalisons notre objectif d'une meilleure qualité et d'un meilleur confort de l'habitat. Ensemble.



## Qualité de l'habitat

Notre ambition : des solutions à la fois élégantes et intelligentes pour une meilleure qualité de l'habitat.



## Gamme

Un prestataire unique : notre gamme de produits diversifiée vous permet de mettre en œuvre vos idées d'aménagement de manière convaincante.



## Inspiration

Nous étudions les tendances de l'habitat à travers le monde et réfléchissons dès aujourd'hui aux solutions de demain.



## Innovation

Nous continuons à avancer grâce aux nouveaux produits et services que nous développons pour vous.



## Services

Nos services sur mesure adaptés à vos besoins vous aident dans votre travail quotidien.



## Qualité

Nous accordons une grande importance à la qualité et au fait d'améliorer constamment nos produits et services.



## Confiance

Nous prenons nos responsabilités.  
Pour nos partenaires, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

En 1952, Julius Blum s'est lancé dans la fabrication de crampons pour fer à cheval. Aujourd'hui, nous concevons des ferrures pour meubles de qualité et des solutions d'aménagement de l'habitat innovantes pour 120 marchés.



# 11

sites de production en Autriche,  
en Pologne, aux États-Unis et en  
Chine



Plus de

# 30

filiales et représentations



Avec plus de

# 2100

brevets dans le monde entier, Blum  
compte parmi les entreprises les plus  
innovantes d'Autriche.



# 2,5 milliards

de chiffre d'affaires



Plus de

# 120

marchés livrés sur tous les  
continents



# 1952

– année au  
cours de laquelle Julius Blum a  
fondé l'entreprise, à Höchst en  
Autriche.



# 10000

collaboratrices et collaborateurs  
dans le monde entier



Blum fabrique des systèmes de  
portes relevables, de charnières  
et coulissants, ainsi que des  
systèmes Pocket pour meubles,  
et tout ça avec des services et  
des aides de montage associés.



Notre principe de « l'avantage  
global pour le client » est le  
suivant : que l'on soit fabricant,  
revendeur, installateur de  
meubles ou consommateur,  
chacun doit pouvoir profiter des  
avantages des produits Blum.



Pour réduire son empreinte  
écologique, Blum met en œuvre  
de nombreuses initiatives en  
faveur du développement durable  
depuis 1997, conformément à la  
norme ISO-14001.

MatNr.: 00000000 · EP-665/3 fr-AL/09.26

Tous les contenus relèvent des droits d'auteur de Blum.

Sous réserve de modifications techniques et de gamme.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Autriche, Tél. : +43/5578/705-0, Courriel : [info@blum.com](mailto:info@blum.com), [www.blum.com](http://www.blum.com)

Nos sites en Autriche, en Pologne, aux USA et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.

Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Situation au mois : 07.2026



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



[www.blum.com/sales-offices](http://www.blum.com/sales-offices)



Look for our  
FSC®-certified  
products