

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX

Spoelbaklade


www.blum.com



Memo

i

Gebruikscomfort



Openen door aantikken, vederlichte loop, zacht en geruisloos sluiten. Met TIP-ON BLUMOTION wordt beweging een harmonische en comfortabele beleving. De bewegingsuitloop wordt zuiver mechanisch ondersteund.



TIP-ON BLUMOTION is te installeren met een kleine frontvoeg van 2.5 mm



Meer informatie over
TIP-ON BLUMOTION
voor LEGRABOX op:

> www.blum.com/tob_lbz



TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON BLUMOTION in de spoelbaklade

De spoelbaklade benut de beschikbare ruimte zo goed mogelijk en garandeert tegelijkertijd een optimale bereikbaarheid van de inhoud van de kast. Zowel het openen door aantikken als het zacht en geruisloos sluiten van de voorraatlade zijn bij LEGRABOX spoelbaklades nu ook mechanisch met TIP-ON BLUMOTION mogelijk.

Geen centimeter gaat verloren

Met een U-vormig uitgesneden spoelbaklade wordt de ruimte rond de spoelbak zo goed mogelijk benut. Sponzen, reinigingsmiddelen en tabs zijn netjes opgeborgen. Zo blijft het werkoppervlak vrij en heeft u reinigingsmiddelen binnen handbereik. Ook geschikt voor voorraatlades met sifonuitsparing in de badkamer.

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX



Hoog gebruikscomfort in de speelbaklade

Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en meenemers



Bestelinformatie

1	Set TIP-ON BLUMOTION voor speelbaklade*			Gewicht (kg)**			
	NL (mm)	Eenheid		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	350-600	L1***	T60L9340	≤ 20			
		L3	T60L9540				
Bestaat uit: 2x TIP-ON BLUMOTION-eenheid 2x TIP-ON BLUMOTION-meenemer 2x synchronisatieadapter LW ≥ 314 mm				* Mogelijk vanaf NL ≥ 350 mm ** Aanbevolen gewichtsbereiken (totaalgewicht van de voorraadlade), voor een optimale openings- en sluitfunctie *** Enkel met 40 kg-corpuprofiel (750.) te combineren			

TIP-ON BLUMOTION-eenheid bepalen met de productconfigurator www.blum.com/configurator

2	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieas	
	Mogelijk vanaf LW ≥ 314 mm	
	Passend tot LW 1370 mm	T60.1125W

Planning

Inbouwruimte – lade/voorraadlade

* + 1 mm bij montage van het corpuprofiel op liggende corpuzijde
 ** incl. 2 mm schuinteverstelling

Inbouwruimte – binnenlade

* + 1 mm bij montage van het corpuprofiel op liggende corpuzijde

Meenemer-set (Z17.0M07):
 Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION

Synchronisatie		Afstand synchronisatieas tot front			
			NL (mm)	X bij 750.xxx1S	X bij 750.xxx1M
			Bij LW ≥ 314 mm		
			350	65 mm	80 mm
			400	85 mm	100 mm
			450	65 mm	80 mm
			500	65 mm	80 mm
			550	65 mm	80 mm
			600	65 mm	80 mm