

# TIP-ON BLUMOTION jedinica

Podrška pri odabiru






## Odabir odgovarajuće jedinice TIP-ON BLUMOTION

Pružamo bogat izbor različitih jedinica TIP-ON BLUMOTION, prilagođenih različitim težinama i nazivnim duljinama. Usklađene su s ukupnom težinom izvlačenja s frontom, uključujući teret. Za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja bitno je koristiti preporučenu TIP-ON BLUMOTION jedinicu.

Na temelju primjera primjene dobit ćete referentne vrijednosti koje vam mogu pomoći da odredite prosječnu težinu napunjenog izvlačenja. Za optimalan odabir jedinice TIP-ON-BLUMOTION usporedite prikazane primjere primjene s preporučenim rasponima težine ili jednostavno upotrijebite naš konfigurator proizvoda.

Više informacija o jedinici TIP-ON BLUMOTION možete pronaći na stranici: [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)



Odgovarajuću jedinicu TIP-ON-BLUMOTION možete lako izračunati s pomoću konfiguratora proizvoda. Jednostavno konfigurirajte izvlačenje i povežite s prijedlozima za predmete za pohranu!




[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)


## Preporučeni rasponi težine


### TIP-ON BLUMOTION komplet


#### Sastoji se od:

- TIP-ON BLUMOTION-jedinica
- Zahvatnik TIP-ON BLUMOTION
- Adapter za TIP-ON BLUMOTION sinkronizaciju

TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX						
	NL (mm)	Jedinica	Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina (kg)		
	270–300	S0	40	≤ 10	<sup>1</sup>	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	<sup>2</sup>	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	<sup>2</sup>	T60L7540
	450–650	L5	70	35–70	<sup>3</sup>	T60L7570
<sup>1</sup>	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja					
<sup>2</sup>	Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus od 40 kg					
<sup>3</sup>	Preporuka: kombinirajte samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus težine 70 kg					

TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBX						
	NL (mm)	Jedinica	Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina (kg)		
	270–300	S0	40	≤ 10	<sup>1</sup>	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20		T60H4140
	350–600	L1	40	≤ 20	<sup>2</sup>	T60H4340
	350–600	L3	40	15–40	<sup>2</sup>	T60H4540
	450–600	L5	70	35–70	<sup>3</sup>	T60H4570
<sup>1</sup>	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja					
<sup>2</sup>	Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus od 40 kg					
<sup>3</sup>	Preporuka: kombinirajte samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus težine 70 kg					

TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX						
	NL (mm)	Jedinica	Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina (kg)		
	270–300	S0	30	≤ 10	<sup>1</sup>	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20		T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	<sup>2</sup>	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	<sup>2</sup>	T60B3530
	450–650	L5	65	> 30–65	<sup>3</sup>	T60B3560
<sup>1</sup>	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja					
<sup>2</sup>	Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus od 30 kg					
<sup>3</sup>	Preporuka: kombinirajte samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus težine 65 kg					

TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO						
	NL (mm)	Jedinica	Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina (kg)		
	270–320	S0	40	≤ 10	<sup>1</sup>	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20		T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	<sup>2</sup>	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	<sup>2</sup>	T60L7540
	450–750	L5	60   70	35–70	<sup>3</sup>	T60L7570
<sup>1</sup>	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja					
<sup>2</sup>	Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus od 40 kg					
<sup>3</sup>	Preporuka: kombinirajte samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus težine 60   70 kg					

**Primjeri primjene za podršku pri odabiru**


Navedeni primjeri primjene služe uglavnom za orijentaciju jer očekivana ukupna težina varira ovisno o sustavu izvlačenja, nazivnoj duljini, visini fronte, materijalu koji se obrađuje i planiranim predmetima za pohranu.

Navedena težina odnosi se na izvlačenje s frontom sa ili bez tereta.

Za izračun težine navedenih primjera primjene upotrijebljeni su box sustavi tvrtke Blum.

**Pribor za jelo**


KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>5.6 kg</b>

**Sitni inventar**


KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>5.6 kg</b>

**Pribor za rad**


KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>5.6 kg</b>

**Pribor za kuhanje**


KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>5.6 kg</b>

**Konzerve i jednokratne staklenke**


KB 600, NL 500	<b>21 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>7.7 kg</b>

**Proizvodi za doručak**


KB 600, NL 500	<b>20 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>7.7 kg</b>

**Prilozi i dodaci**


KB 600, NL 500	<b>23 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>7.7 kg</b>

**Nehladena pića**


KB 600, NL 500	<b>35 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>9.5 kg</b>

**Tanjuri**


KB 900, NL 500	<b>40 kg</b>
Masa u neopterećenom stanju	<b>11 kg</b>



## Primjeri primjene za podršku pri odabiru



## Posude za spremanje




KB 900, NL 500	20 kg
Masa u neopterećenom stanju	11 kg

## Posebno posude



KB 600, NL 500	20 kg
Masa u neopterećenom stanju	7.7 kg

## Otpad i sredstva za čišćenje



KB 600, NL 500	23 kg
Masa u neopterećenom stanju	9.5 kg

## Začini



KB 450, NL 500	14 kg
Masa u neopterećenom stanju	7.5 kg

## Ocat i ulje



KB 300, NL 500	15 kg
Masa u neopterećenom stanju	5.9 kg

## Ocat, ulja i daske za rezanje



KB 450, NL 500	24 kg
Masa u neopterećenom stanju	8.5 kg

## Posude i sita



KB 600, NL 500	21 kg
Masa u neopterećenom stanju	7.7 kg

## Lonci i tave



KB 900, NL 500	30 kg
Masa u neopterećenom stanju	11 kg

KB Širina korpusa

NL Nazivna duljina

Julius Blum GmbH  
Tvornica okova  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.  
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.  
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



 **blum**®



Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).  
Pridržavamo pravo na tehničke i programске izmjene.  
IDNR: 361.633.3 - FO-081/5 HR-AL/04.23

Look for our  
FSC™-certified  
products